

コネクタ形状	RJ-45コネクタ	スリムコネクタ	無
ツメ折れ防止コネクタ	無	ツメ折れ防止カバー	有
使用温度範囲	-10~80℃	検査	100%導通検査
対応環境(機器)	FTTH(光回線、光プロバイダー)、 CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)		

コネクタ部が上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。パソコンの後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。

サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。

伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。

LANケーブル内部がアルミ箔でシールドされており、ノイズ対策が施されています。

火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

ツメ折れ防止カバーを採用しています。

内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。(折り曲げ固定性能は200回)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.