

品番：EA764BB-20A

品名：20 m LANケーブル(カテゴリ-6A準拠)[ブルー]



販売価格	6,360円(税抜) / 6,996円(税込)		
カタログ価格	6,360円(税抜) / 6,996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/25 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです  
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクタを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-GPAT/BU200
カテゴリ	6A準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	20	カラー	ブルー
直径	6.5mm	規格	Cat6A準拠(10GBASE-T /1000BASE-TX/1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
伝送速度	10Gbps	伝送帯域	500MHz
芯数	8芯	結線方式	ストレート結線
シールド	無し(UTP仕様)	外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線(24AWG)	ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
十字介材	○	リングマーク付	×
モールド加工コネクタ	○	スリムコネクタ	○
爪折れ防止カバー付きコネクタ	○	ケーブル巻き取り機能	×

爪の折れないコネクター	○	PoE	×
ツメ折れ防止カバー付			
より線仕様			
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止しますので、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)			
カテゴリ6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。			
高速光通信に最適な、次世代10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。			
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広い為、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。			
RoHS指令対応			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA764BB-169</p> <p><b>コメント</b></p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.