

品番：EA764BB-228

品名：20 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-TX対応のカテゴリ6STP LANケーブル

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-STP6-20BL
カテゴリー	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	20	直径	6.4mm
カラー	ブルー		

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。

1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

※LANハブなどの機器に接続した際、隣のコネクタと干渉することがあります。コネクタサイズ(ブーツ部 W14.7×D17.5×H11mm(ラッチカバーを除く))を参照してください。

ツメ折れ防止カバー付

RoHS対応品

#### 代替品

	品番	EA764BB-228A
	コメント	変更点:コネクタ



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.