

品番 : EA764BB-228

品名 : 20 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-TX対応のカテゴリ6STP LANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-STP6-20BL
カテゴリー	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	20	直径	6.4mm
カラー	ブルー		
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。			
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。			
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。 ※LANハブなどの機器に接続した際、隣のコネクタと干渉することがあります。コネクタサイズ(ブーツ部 W14.7×D17.5×H11mm(ラッチカバーを除く))を参照してください。			
ツメ折れ防止カバー付			
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA764BB-228A
	コメント	変更点:コネクタ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.