

品番 : EA764BB-237A

品名 : 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,460円(税抜) / 3,806円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,460円(税抜) / 3,806円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/20 09:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1911ページ                      |      |   |



## 仕様

|       |         |        |              |
|-------|---------|--------|--------------|
| メーカー  | サンワサプライ | 型番     | KB-T6TS-10BK |
| カテゴリー | 6準拠     | コネクタ形状 | RJ45         |
| 長さ(m) | 10      | 直径     | 6.4mm        |
| カラー   | ブラック    |        |              |

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリー6適合のLANケーブルです。

カテゴリー5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

,"仕様

RoHS対応品

単線仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.