品番: EA764BB-238A

品名:15 m LANケ-ブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)



販売価格	<b>5,590円</b> (税抜)/ 6,149円(税込)				
カタログ価 格	5,590円(税抜)/6,149円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 18:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1950ページ				







## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-15BKN
カテゴリー	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	15	直径	6.4mm
カラー	ブラック		

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.