

品番：**EA764BB-242A**

品名：1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 910円(税抜) / 1,001円(税込) | | |
| カタログ価格 | 910円(税抜) / 1,001円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 10:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|-------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6TS-01N |
| カテゴリ | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 1 | 直径 | 6.4mm |
| カラー | ライトグレー | | |

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

単線仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.