品番: EA764BB-260

品名: 0.2m LANケ-ブル(CAT6/つめ折れ防止/ブル-)



販売価格	585円 (税抜)/ 644円(税込)				
カタログ価 格	585円(税抜)/644円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 18:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1950ページ				







ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-002BL
カテゴリー	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	02	直径	6.4mm
カラー	ブルー		

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

単線仕様

代替品

品番 EA764BB-260A

コメント 変更点:メーカー型番・JANコード



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.