品番: EA764BB-260A

品名: 0.2m LANケ-ブル(CAT6/つめ折れ防止/ブル-)



| 販売価格       | 805円(税抜)/886円(税込)                   |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 805円(税抜)/886円(税込)                   |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 18:29現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    |                                     |      |   |  |  |















ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

## 仕様

| メーカー   | サンワサプライ             | 型番     | KB-T6TS-002BLN |
|--------|---------------------|--------|----------------|
| カテゴリー  | 6準拠                 | コネクタ形状 | RJ45           |
| 長さ(m)  | 0.2                 | カラー    | ブルー            |
| 直径     | 6.4mm               | 周波数特性  | 250MHz         |
| ケーブル構造 | 単線仕様(23AWG)、ストレート結線 | 検査     | 100%導通検査       |
| 通信速度   | 1Gbps               | ケーブル芯数 | 8芯(4P)         |

ツメ折れ防止カバー付

## RoHS対応品

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.