

品番：EA764BB-273A

品名：60 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,800円(税抜) / 19,580円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,800円(税抜) / 19,580円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/30 10:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1911ページ                      |      |   |



## 仕様

|       |         |        |              |
|-------|---------|--------|--------------|
| メーカー  | サンワサプライ | 型番     | KB-T6TS-60BL |
| カテゴリ  | 6準拠     | コネクタ形状 | RJ45         |
| 長さ(m) | 60      | 直径     | 6.4mm        |
| カラー   | ブルー     |        |              |

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。  
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

単線仕様

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.