
品番: EA764BB-403

品名: 100m LANケーブル(CAT6/UTP/青)



販売価格	<b>17,400円</b> (税抜)/19,140円(税込)				
カタログ価格	17,400円(税抜)/19,140円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 14:10現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1950ページ				













## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-C6L-CB100BLN
カラー	ブルー	ケーブル長	100m
周波数特性	250MHz	ケーブル直径	5.8mm
ケーブル構造	UTP4対(8芯)、単線(24AWG)	対応伝送帯域	カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ 5e(1000BASE-T)、カテゴリ5 (100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE- T)適合
形状タイプ	スタンダードタイプ、自作用	結線仕様	ストレート結線
通信速度	1Gbps	特性インピーダンス	100Ω

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)

長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。

ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。

RoHS指令対応品

## 代替品

品番

EA764BB-413



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.