

品番：EA764BB-464

品名：3 m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,250円(税抜)／2,475円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,250円(税抜)／2,475円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/07/05 06:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1951ページ                      |      |   |



| ケーブル仕様表     |    |      |        |         |       |       |       |        |        |
|-------------|----|------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 品名          | 長さ | 規格   | 伝送速度   | 伝送帯域    | ケーブル径 | ケーブル厚 | ケーブル重 | ケーブル価  | ケーブル価  |
| EA764BB-464 | 3m | CAT8 | 40Gbps | 2000MHz | 8.5mm | 2.8mm | 10.0g | 2,250円 | 2,475円 |



仕様

|       |           |        |                                                                                                                                      |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー  | サンワサプライ   | 型番     | KB-T8FL-03BK                                                                                                                         |
| カラー   | ブラック      | ケーブル構造 | シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線                                                                                                         |
| 幅     | 8.5mm     | 厚さ     | 2.8mm                                                                                                                                |
| ケーブル長 | 3m        | コネクタ形状 | RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)                                                                                                   |
| 周波数特性 | 2000MHz   | 対応伝送帯域 | カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 通信速度  | 40/25Gbps |        |                                                                                                                                      |

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。

エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。

薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。

コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。

火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.