

品番：EA764BB-476

品名：5 m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ /ブルー)



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1911ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T8SL-05BL
カラー	ブルー	ケーブル径	4.0mm
ケーブル構造	二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線	ケーブル長	5m
コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)	対応伝送帯域	カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
難燃性	LSZHノンハロゲン		

プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。

エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。

有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。

コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.