

品番：EA764BB-51

品名：0.2m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ°/ホワイト)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,170円(税抜) / 2,387円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,170円(税抜) / 2,387円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/30 07:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1911ページ                      |      |   |



次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

#### 仕様

|       |         |        |             |
|-------|---------|--------|-------------|
| メーカー  | サンワサプライ | 型番     | KB-T7-002WN |
| カテゴリー | 7準拠     | コネクタ形状 | RJ45        |
| 長さ(m) | 0.2     | 直径     | 5.7mm       |
| カラー   | ホワイト    |        |             |

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。  
※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。  
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

より線仕様

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.