

品番：EA764BB-80

品名：1 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ /ワインレッド)



販売価格	3,260円(税抜)／3,586円(税込)			
カタログ価格	3,260円(税抜)／3,586円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/07 12:37現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T7-01WRN
カテゴリー	7準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	1	直径	5.7mm
カラー	レッド		

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル	
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。	
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。	
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。	
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。 ※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。	
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。	
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。	

RoHS対応品

より線仕様

代替品



品番 EA764BB-54

コメント 色:ホワイト

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.