品番: EA764BC-101.5A

品名:1.5m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]



販売価格	1,610円(税抜)/ 1,771円(税込)				
カタログ価格	1,610円(税抜)/1,771円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/05 16:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					









仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-GFAT/BM15
カテゴリー	6A準拠	コネクター形状	RJ45
長さ(m)	1.5	幅	6.4mm
厚さ	約1.4mm	カラー	メタリックブルー
伝送速度	10Gbps	伝送帯域	500MHz
結線方式	ストレート結線	導体構成	ョリ線(32AWG)
芯数	8芯	材質	PVC (外部シース(被膜))

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルです。

ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)

ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。

Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。

カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。

単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。

隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.