

品番：EA764BF-201

品名：400mm フラットLANケーブル(すきま用)



販売価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
カタログ価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 00:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-VAPF6A/SV04
カテゴリ	6A準拠	コネクタ形状	RJ-45
長さ(mm)	400	アルミ強化部長さ	230mm
厚み	1.5mm(アルミ強化部)	規格	Cat6A対応(10GBASE-T / 1000BASE-TX / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tに対応)
伝送速度	10Gbps	伝送帯域	500MHz
芯数	8芯	結線方式	ストレート結線
材質	外部シース(被膜):アルミ	導体構成	ヨリ線/単線
PoE	PoE/IEEE802.3af	ケーブル長	約0.4m(アルミ強化部約230mm) ※コネクタ含まず
ケーブル厚み	約1.5mm	固定方法	ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません)
動作環境	使用温度範囲: -30℃~60℃ 使用湿度範囲: 0%~60%		

ヨリ線仕様・モールド加工

アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。

サッシ窓のすき間からLANケーブルを引き込めます。

両端コネクタ付

100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat6A対応LANケーブルの屋外すき間用モデルです。

通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められるサッシやドアのすき間環境に最適な、アルミ強化フラットケーブルを採用しています。

薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまからケーブルを通すことができます。

電力供給が可能なPoE(IEEE802.3af)に対応しています。

ケーブルの両端にネジ穴が開いているので壁や床面へ固定することができます。(ネジは付属していません)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.