

品番：EA764BG-11

品名：100m LANケーブル(カテゴリ5準拠/ブルー)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです  
長い距離でも減衰の少ない単線ケーブルを採用しています

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-CT2/BU100/RS
カテゴリ	5e準拠	長さ(m)	100
カラー	ブルー	規格	Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
伝送帯域	100MHzまで	ケーブル太さ	約5.1mm
芯数	8芯	適合コネクタ	LD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100
コネクタ形状	コネクタなし(リレックス巻き)	ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)	十字介材	×
外部シース(被膜)材質	PVC	導体構成	単線(24AWG)

ケーブル残量が分かるように1m毎にリングマーク付

RoHS指令対応

100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリ5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。

ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックタイプです。

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。

60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。

光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.