

品番：EA764BM-35

品名：雷サージプロテクター(屋外用)



販売価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1913ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-NF10GPOE
サイズ	53(W)×209(D)×37.5(H)mm	定格電圧	44～57VDC(最大60VDC)
DC電流	1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W	サージ放電電流	20KA(8/20 μ s、2.5KA/ライン)
保護ライン	1、2、3、4、5、6、7、8	コモンモード保護等級 (10/700 μ s)	10KA
ディファレンシャル保護 等級(10/700 μ s)	6KA	制限電圧(ラインーグラ ンド)	300V
制限電圧(ラインーライ ン)	10V	挿入損失MHz /100MHz	-1dB
リターンロス10MHz /100MHz	-20dB	コネクタ	RJ-45シールドポート
インターフェース規格	IEEE802.3bz 2.5GbE/5GbE /10GbE NBASE-T、IEEE802. 3ab 1000BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3 10BASE-T	応答時間	5ns
重量(g)	380	防水性能	IP67
対応ケーブル径	5～12mm ※接続するケーブルが5mmより細い ケーブルの場合、防水カバー部に隙間	付属品	アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明 書

	が生じるため、防水効果がなくなります。 ※接続するケーブルのコネクタには、RJ-45コネクタ(スリムブーツ付きタイプ)のものをご使用ください。		
動作温度	-40～65℃	動作湿度	20～80%(結露なきこと)
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。			
IP67防水規格で屋外での使用も可能です。			
10ギガビットイーサネットに対応しています。			
PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。			
鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。 ※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.