


品番：EA764BN-1.5A

品名：1.5m 巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)



販売価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
カタログ価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応した、Cat6準拠LANケーブルの巻取りタイプです
持ち運びに最適な小型・軽量の巻取りリール式ケースとツメが折れにくいコネクタを採用しています

仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-MCTGT/BK
カテゴリ	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	1.5	ケーブル構成	より対芯線、ストレート結線
サイズ	45(W)×40(D)×20(H)mm	ケーブル太さ	4.1×1.1mm
重量	73g	カラー	ブラック
伝送速度	1Gbps	規格	Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)
伝送帯域	250MHz	シールド	無し(UTP仕様)
外部シース(被膜)材質	PVC	導体構成	ヨリ線(32AWG)
芯数	8芯	ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
十字介材	×	スリムコネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○	爪折れ防止カバー付きコネクタ	○
ケーブル巻き取り機能	○	リングマーク付	×

モールド加工コネクタ	○	
EU RoHS指令準拠		
ワンプッシュで自動巻き取りが可能です。		
ツメが簡単に折れにくい構造で、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。		
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。 ツメ折れによるケーブルの脱落を防止しますので、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)		
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリ6に準拠しています。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。		
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。		
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。		
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いと、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。		
両端コネクタ付		

代替品

	品番	EA764BN-2.5A
	コメント	長さ:2.5m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.