

品番：EA764BY-156

品名：[USB Type C] モバイルドッキングステーション



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1897ページ		



テレワークやシェアオフィスに最適なモバイルドッキングステーション

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH30BK
サイズ(W×D×H)mm	103×52×15	重量(g)	75
総ポート数	5ポート	電源	セルフパワー・バスパワー両対応
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	コネクタ形状	USB3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1
インターフェース	USB3.2 Gen1	対応OS	Windows 11・10 macOS 12・11、macOS 10.14～10.15 iPad OS13～15、ChromeOS
付属品	面ファスナー		

テレワークやシェアオフィスに最適なモバイルドッキングステーション
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。

USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。〈ご購入前にご確認ください〉※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (5Gbps) [理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.