


品番：EA764BY-166

品名：[USB3.2Gen1] 3ポートハブ (HDMIポート搭載/タイプC



販売価格	7,030円(税抜)／7,733円(税込)		
カタログ価格	7,030円(税抜)／7,733円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2025/05/06 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1939ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH37GM
PD仕様	60W ＜映像出力部＞	PD対応	対応
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	ケーブル長	約30cm
コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス	コネクタ形状(PC接続側)	USB Type-C
コネクタ形状(アップストリーム)	USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1	コネクタ形状(ダウンストリーム)	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1
サイズ	約W95×D25×H13mm	セット内容	本体、取扱説明書

ポート数	3ポート	供給電流	最大900mA（全ポート合計） ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
最大対応解像度	4K/30Hz	重量	約44g
対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載パソコン ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。 ※充電専用Type-Cポートを使用する場合、必ず純正のACアダプターを接続してください。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。	対応OS	Windows 11・10 macOS 12・11、macOS 10.14～10.15 iPadOS 14～15 ChromeOS
制限事項	※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD（Power Delivery）対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器（PD対応）には対応していません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作（表示）しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1（USB3.1	対応解像度	最大3840×2160（4K 30Hz） ＜共通仕様＞

	/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。		
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	電源	セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。			
＜USBハブ部＞			
HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。			
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。			
USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。			
Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。			
Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。			
PD・データ転送両対応のType-Cポートです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.