


品番：**EA764BY-186**

品名：ギガビット対応SFPモジュール(MAX 10km)



販売価格	20,400円 (税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/01 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1948ページ		



100m超えの離れた場所に設置している通信機器同士を光ファイバーで接続!

仕様

メーカー	エレコム	型番	EHB-EX-SFPGLX
コネクタ形状	2芯LCコネクタ	伝送距離	10km
サイズ	56.6×14.6×13.4mm	ポート数	1
接続方式	1000BASE-LX	ネットワークタイプ	IEEE802.3z
通信速度	1000Mbps	光波長	1,310nm
適合ケーブル	9/125 μ mSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)	入力電圧	3.3V
消費電力	最大0.82W	適合規格	VCCIClassB
付属品	安全にお使いいただくために:1枚	重量(g)	約17

100m超えの離れた場所に設置している通信機器同士を光ファイバーで接続!

1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。

製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。

2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。

本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.