

品番：EA764BY-187

品名：ギガビット対応SFPモジュール(MAX 10km)



販売価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
カタログ価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/08 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1948ページ		



100m超えの離れた場所に設置している通信機器同士を光ファイバーで接続!

### 仕様

メーカー	エレコム	型番	EHB-EX-SFPGBW-P
コネクタ形状	1芯LCコネクタ	伝送距離	10km
サイズ	56.6×14.6×13.0mm	ポート数	1
接続方式	1000BASE-BX	ネットワークタイプ	IEEE802.3z
通信速度	1000Mbps	光波長	EHB-EX-SFPGBW13:1,310nm EHB-EX-SFPGBW14:1,490nm
適合ケーブル	9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)	入力電圧	3.3V
消費電力	EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82W EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99W	適合規格	VCCI Class B
付属品	安全にお使いいただくために:1枚	重量(g)	EHB-EX-SFPGBW13:約19g EHB-EX-SFPGBW14:約19g

100m超えの離れた場所に設置している通信機器同士を光ファイバーで接続!

1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。

製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができます。

1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。

本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。

この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意ください。

本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.