

品番：EA764BY-206

品名：[USB TypeC] ドッキングステーション(2画面/アダプタ)



販売価格	35,300円(税抜) / 38,830円(税込)		
カタログ価格	35,300円(税抜) / 38,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 23:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1898ページ		



HDMI×2ポート付きで4K×2画面の映像出力に対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVVK16
<PC接続端子>			
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 10Gbps(USB3.2 Gen2 /USB3.1 Gen2) 準拠 ※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。
USB PD最大出力	65W	ケーブル長	1m
ケーブルタイプ	ケーブル着脱		
<USBポート>			
ポート数	5ポート	最大データ転送速度(理論値)	10Gbps

USB Type-Cメス/USB 10Gbps	1ポート	USB Aメス/USB 10Gbps	2ポート
USB Aメス/USB 5Gbps	2ポート	供給電流	USB Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA USB Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA
<電源>			
電源供給方式	セルフパワー		
<映像出力ポート>			
対応出力ディスプレイ数	2台	最大対応解像度	4K/60Hz
最大対応解像度/リフレッシュレート	ディスプレイ1台接続時/3840×2160 (4K/60Hz) ディスプレイ2台接続時/3840×2160 (4K/30Hz)×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode (DP1.4以上)に対応している必要があります。	HDMI	2ポート
<LANポート>			
ポート形状	RJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。	対応規格	IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
伝送速度 (理論値)	1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps (USB3.2 Gen1) 接続時のみ1000BASE-Tに対応します。	アクセス方式	CSMA/CD
対応プロトコル	IPv4、IPv6		
<オーディオ端子>			
ジャック形状	3.5mm 4極ミニジャック (マイク・ヘッドホン端子兼用)×1		
<カードリーダー>			
スロット	SDメモリカード、microSDカード ※全てを同時に使用できません。 ※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。 ※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。	対応メディア規格	SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
最大対応メディア	SDカード/1TB microSDカード/1TB		

＜共通仕様＞			
動作条件	温度5℃～40℃ 湿度10%～85%(結露なきこと)	ドライバ	不要
ACアダプタ	付属	全ポート数	12
製品サイズ	W180×D70×H20mm	重量	約240g
セット内容	本体、USB Type-Cケーブル、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書(保証書)	対応機種	DisplayPort Alt Mode (DP1.4以上)に対応しているWindows搭載 (DOS /V) パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15		

制限事項

- ※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
- ※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
- ※本製品はUSB PD (Power Delivery) 対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器 (PD対応) には対応していません。
- ※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししてお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
- ※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません(表示しません)。
- ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。

特長

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。

映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。

SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。

自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。

USB Power Delivery (USB PD) 規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。

USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。

専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。

最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。

Gigabit Ethernet (1000BASE-T) に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。

コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。

縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。

＜ご注意＞

- ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode (DP1.4以上) に対応しているパソコンでご使用いただけます。

※すべての機器で動作を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.