

品番：EA764BY-35B

品名：128x 84x30mm [5ポート]スイッチングハブ



販売価格	5,260円(税抜)／ 5,786円(税込)		
カタログ価格	5,260円(税抜)／ 5,786円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 05:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1946ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-G05MN2-HJW
色	ホワイト	筐体材質	メタル
ポート数	5	重量	約330g
規格	IEEE802.3ab/IEEE802.3u /IEEE802.3	接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T
電源	AC100～240V	サイズ	約127.5(W)×83.6(D)×30.0(H)mm (本体のみ)
付属品	専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8 m):1本、安全にお使いいただくために:1枚 ※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付け済み。 ※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。		

1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブ

メイン基板に電解コンデンサを不使用。長寿命設計を実現

全ポート、Auto MDI/MDI-X機能に対応

省エネ法に準拠した省電力機能で、最大約77/76%節電

ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。

作動音が気にならない静音ファンレス設計
AC電源ケーブルにトラッキング対策付き
放熱性に優れたメタルケース
小型デザインで設置場所を選びません。 本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
底面にマグネットを装備していますので、 スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。
EU RoHS指令準拠

代替品

	品番 EA764BY-35C コメント サイズ : 121(W)x63(D)x28(H)mm
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.