

品番 : EA764BY-38B

品名 : 128x 84x30mm [8ポート]スイッチングハブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,940円(税抜) / 7,634円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,940円(税抜) / 7,634円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/17 05:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1946ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|------|---------------------------------------|
| メーカー | エレコム | 型番 | EHC-G08MN2-HJW |
| 色 | ホワイト | 筐体材質 | メタル |
| ポート数 | 8 | 重量 | 約425g |
| 規格 | IEEE802.3ab/IEEE802.3u /IEEE802.3 | 接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T |
| 電源 | AC100~240V | サイズ | 約171.5(W)×83.6(D)×30.0(H)mm (本体のみ) |
| 付属品 | 専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくため に:1枚 ※ゴム足・マグネットは出荷時に製品 本体に取り付け済み。 ※水平設置の際もマグネットを付けた ままで使用ください。 | | |

1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブ

メイン基板に電解コンデンサ不使用。長寿命設計を実現

全ポート、Auto MDI/MDI-X機能に対応

省エネ法に準拠した省電力機能で、最大約77/76%節電

ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。

作動音が気にならない静音ファンレス設計

AC電源ケーブルにトラッキング対策付き

放熱性に優れたメタルケース

小型デザインで設置場所を選びません。

本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

底面にマグネットを装備していますので、

スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。

EU RoHS指令準拠

代替品



| | |
|------|--------------|
| 品番 | EA764BY-38C |
| コメント | 消費電力:最大 3.4W |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.