品番：EA764BY-41

品名：ＰｏＥインジェクター(IEEE802,3af/at対応)

販売価格	12,100円（税抜）／ 13,310円（税込）			
カタログ価格	12,100円（税抜）／13,310円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/16 07:23現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1947ページ			

通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるPoEインジェクター。ギガ転送に対応。（1ポート）

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIHINJ2
付属品	壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書	規格	IEEE802.3（10BASE-T　Ethernet）、IEEE802.3u（100BASE-TX　Fast Ethernet）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）、IEEE802.3af/at
サイズ(W×D×H)mm	62×130×36	重量(g)	300
動作環境	使用時温度/0℃～45℃、使用時湿度/10%～90℃（結露なきこと）	スイッチング方式	Store&Forward
伝送方式	1000Mbps/100Mbps/10Mbps（半二重）、2000Mbps/200Mbps/20Mbps（全二重）	ポート構成	Dataポート（入力）/1ポート、PoE/Dataポート（出力）/1ポート
PoE対応ポート出力	30W		

IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。

通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。

PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。

ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。

放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。

電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。 ※本製品はPoE受電には対応していません。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.