

品番：EA764BY-46

品名：PoEエクステンダ[®]-(受電・給電対応/防水防塵)



販売価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-EXPOE4
ポート数	1ポート	ポート構成	【入力側】 IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45) AUTO-MDIX ×1ポート 【出力側】 IEEE802.3af/at、1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45) AUTO-MDIX ×1ポート
最大伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)	準拠規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W) PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W) ※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。
アクセス方式	CSMA/CD	スイッチング方式	Store&Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	AutoMDI/MDI-X	対応

	ス		
PoE対応ポート出力	【af規格】15.4W/1ポート(最大) 【at規格】30W/1ポート(最大)	PoE給電方式	Alternative A
適合LANケーブル	カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブル で24AWG以上の太さのもの(PoE対応 であること) ※コネクタ直径13mm以下のLANケー ブルであること。 ※ラッチカバー付きコネクタの場合、 ラッチカバーを切ったのご使用を推奨	バッファメモリ	3Mbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御	対応	最大パケット転送能力	2.97Mbps
フィルタリング速度	1488000パケット/秒(1000Mbps) 148800パケット/秒(100Mbps) 14880パケット/秒(10Mbps)	ジャンボフレーム	対応
MACアドレステーブル	2K	オートネゴシエーション	対応(1000/100/10Mbps)
消費電力	約1.5W	動作時環境条件	温度/-10~50℃ 湿度/10~90%(結露なきこと)
保管時環境条件	温度/-40~70℃ 湿度/5~90%(結露なきこと)	セット内容	製品本体×1、取扱説明書(保証書) ×1、防水コネクタ×2(本体へ取り付け 済)
サイズ	105(W)×29.2(D)×29.2(H)mm	重量	約80g
防塵防水規格	IP67		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.