

品番：EA764BY-51

品名：スイッチングハブ(ギガビット対応/3ポート)



販売価格	4,930円(税抜) / 5,423円(税込)		
カタログ価格	4,930円(税抜) / 5,423円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/23 01:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1947ページ		

マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIGAP301BK
AutoMDI/MDI-X	対応	規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
サイズ(W×D×H)mm	75×56×21.5	重量(g)	60
ポート数	3	バッファメモリ	128kbytes(各ポートに動的割当て)
スイッチング方式	Store & Forward	オートネゴシエーション	対応(1000/100/10Mbps)
伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)	アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX×3ポート	MACアドレステーブル	2048

1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。

プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。

※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。

ファンレス仕様なので、動作音が静かです。

ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。

接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。

リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。

電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。

付属品	ACアダプタ×1、取扱説明書	電源	AC100V
-----	----------------	----	--------

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.