

品番：EA764BY-56

品名：スイッチングハブ(ギガビット対応/5ポート/メタル筐体)



販売価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
カタログ価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		



Giga対応スイッチングハブ。5ポート・ループ検知機能付き。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIGAH5L
ポート数	5	規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート	サイズ(W×D×H)mm	148×84×26
電源	AC100V	重量(g)	400
バッファメモリ	128kbytes	スイッチング方式	Store & Forward
アクセス方式	CSMA/CD	伝送方式	100Mbps/10Mbps(半二重)、1000Mbps/100Mbps/10Mbps(全二重)
MACアドレステーブル	2K	付属品	電源ケーブル×1.8m、マグネット

5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。  
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。

電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
小型筐体なので設置に便利です。
強力なマグネットを付属しているので、机の側面などにしっかり取り付けられます。
IEEE802.3azに対応し、省電力で動作します。
ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.