

品番 : EA764BY-57

品名 : スイッチングハブ(ギガビット対応/8ポート/メタル筐体)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,900円(税抜)／13,090円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 11,900円(税抜)／13,090円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/16 22:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1947ページ                      |      |   |



Giga対応スイッチングハブ。8ポート・ループ検知機能付き。

### 仕様

|             |   |              |   |
|-------------|---|--------------|---|
| メーカー        | サンワサプライ   | 型番           | LAN-GIGAH8L   |
| ポート数        | 8   | 規格           | IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) |
| ポート構成       | 1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート | サイズ(W×D×H)mm | 193×84×26   |
| 電源          | AC100V  | 重量(g)        | 500   |
| バッファメモリ     | 256kbytes   | スイッチング方式     | Store & Forward   |
| アクセス方式      | CSMA/CD   | 伝送方式         | 100Mbps/10Mbps(半二重)、1000Mbps/100Mbps/10Mbps(全二重)  |
| MACアドレステーブル | 8K  | 付属品          | 電源ケーブル×1.8m、マグネット   |

8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。

※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。

電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。

金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。

小型筐体なので設置に便利です。

強力なマグネットを付属しているので、机の側面などにしっかり取り付けられます。

IEEE802.3azに対応し、省電力で動作します。

ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.