

品番：EA764BY-62

品名：スイッチングハブ(10/100対応/8ポート/マグネット付)



販売価格	3,900円(税抜)／4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜)／4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 11:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		

マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる10/100BASE-T対応の8ポートスイッチングハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-SWHP801BK
規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)	サイズ(W×D×H)mm	137.9×66×25.5
ポート数	8	バッファメモリ	56kbytes(各ポートに動的割当て)
AutoMDI/MDI-X	対応	スイッチング方式	Store & Forward
オートネゴシエーション	対応(1000/100/10Mbps)	伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式	CSMA/CD	ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート
MACアドレステーブル	1024		
100BASE-TXに対応した、8ポートスイッチングハブです。			
付属品	ACアダプタ×1、取扱説明書		
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。			
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。			

電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。			
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。			
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。			
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。			
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。			
重量(g)	128	電源	AC100V

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.