

品番：EA764BY-64

品名：[8ポート]スイッチングハブ (ギガビット対応/マグネット)



販売価格	9,470円(税抜) / 10,417円(税込)		
カタログ価格	9,470円(税抜) / 10,417円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		



電源を内蔵しマグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIGAP802BK
ポート数	8ポート	規格	IEEE802.3 (10BASE-T Ethernet) IEEE802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3x (Flow control for Full-Duplex)
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート	サイズ	177.9(W)×86(D)×30(H) mm
重量	約196g(本体のみ)	付属品	電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1
壁掛け用ホールサイズ	20(W)×8(D)×3.9(H) mm	アクセス方式	CSMA/CD
スイッチング方式	Store & Forward	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

バッファメモリ	192kbytes(各ポートに動的割当て)	フローコントロール制御	有り
スイッチファブリック	16Gbps	最大パケット転送能力	11.90Mpps
フィルタリング速度	1488000パケット/秒(1000Mbps)、 148800パケット/秒(100Mbps)、 14880パケット/秒(10Mbps)	MACアドレステーブル	4K
ジャンボフレーム	対応	AutoMDI/MDI-X	対応
オートネゴシエーション	対応(1000/100/10Mbps)	VCCI規格	CLASS B認証取得
電源ケーブル長	150cm	消費電力(MAX)	5.1W
動作環境	使用時温度/0~40℃ 使用時湿度 /10~90%(結露なきこと)保管時温 度/-20~70℃ 保管時湿度 /5~90%(結露なきこと)		

1000BASE-Tに対応した、8ポートスイッチングハブです。

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。

電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。

ファンレス仕様なので、動作音が静かです。

ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。

接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。

リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。<ご注意>※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。特に通信を大量に継続して行くと、本体は過熱状態になる場合があります。風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.