


品番：EA764CA-167

品名：15m モジュラーコード (6極4芯/やわらかケーブル)



販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 13:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1921ページ		



焼却時に有害なダイオキシンを発生しないスリム電話ケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TEL-E4-15N2
カラー	ホワイト	ケーブル長	15m
厚さ	約1.1mm	ケーブル	6極4芯仕様※ホームテレホンやビジネスホンに対応します。また、6極2芯タイプの機器にも使用できます。※両端のプラグは、一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。
コネクタ	RJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ	モジュラープラグ	両端6極4芯コネクタ (RJ-11)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。

燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。

厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。

軽くてかさばらないので携帯にも便利です。

ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。

NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。

<ご注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※

ケーブルをステーブルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声のとぎれたりする場合には断線の可能性があります。使用を中止し、新しいものと交換してください。※本製品は屋内用です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.