


品番：EA764CD-54

品名：250V/15Ax 3m 電源コード` (コンセントPC接続/抜止)



販売価格	9,390円(税抜) / 10,329円(税込)		
カタログ価格	9,390円(税抜) / 10,329円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1877ページ		



サーバーやUPSなど、C20、C19コネクタに対応した、抜け防止ロック式電源コード

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	APW15-C20C19LK03
カラー	ブラック	定格容量	15A・250V(3000Wまで)
コネクタ仕様	IEC C19規格 Lock式IEC C20規格	コード	HVCTF 2.0平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径8.8mm
コード長	3m	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品		

サーバーやUPSなど、C20、C19コネクタに対応した、抜け防止ロック式電源コードです。金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策ができます。

独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C20、C19)の差込口に対応しています。

主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などでお使いいただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.