


品番：EA764CD-73

品名：250V/15Ax3m 電源コード` (サーバ`-PC接続/抜止黒



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した製品です。

抜け留め金具なしでワンタッチ固定できる抜け防止ロック式電源ケーブル

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	APW15-C14C15LS-3
定格	15A・250V	ソケット	IEC C15(ロックプラス機能付き)
プラグ	IEC C14	コード長	3m
認証	電気用品安全法(PSE)	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適。

抜け留め金具や結束バンドの取り付け作業が不要。配線作業がスムーズにできます。

ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要。

ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現。

Cisco社製のサーバーなどに対応。

#### 〈ご注意〉

※本製品は日本国内専用です。海外ではご使用いただけません。

※一部の機器で、リリースレバーや突起部と干渉する場合があります。ご使用前にインレット周辺の形状をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.