

品番：EA764CG-41

品名：1m 光ファイバーケーブル(LCSC/マルチモード)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,910円(税抜) / 6,501円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,910円(税抜) / 6,501円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 12:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1908ページ | | |



外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)

仕様

| | | | |
|-----------|--------|-------------|------------------------------------|
| メーカー | エレコム | 型番 | OC-LCSC5/1 |
| ファイバータイプ | マルチモード | コネクタ形状 | LCコネクタ×2-SCコネクタ×2 |
| 長さ(m) | 1 | ケーブル径 | φ 2.0mm |
| 光ファイバーコア径 | 50 μm | 光ファイバークラッド径 | 125 μm |
| 芯数 | 2 | 適合規格 | 1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX |
| 材質 | PVC | | |

光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。

ギガビットイーサネット規格(1000BASE-LX/1000BASE-SX)伝送に対応した光ネットワークケーブルです。

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。

取り外し可能なプッシュプル方式のLC/SCコネクタです。

信号の歪みを改善し、安定したデータ伝送が可能なグレーデッドインデックス・マルチモード(GI)です。

安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.