

品番 : EA764DA-15A

品名 : 2次元バーコードリーダー(日本語QR対応)



販売価格	50,200円(税抜)／55,220円(税込)		
カタログ価格	50,200円(税抜)／55,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-2D12
インターフェース	USB HID	PCS値	30% UPC/EAN 100%
読み取深度	Code39(5mil)/50-150mm EAN13(13mil)/30-280mm	光源	赤色LED
走査速度	60フレーム/秒	消費電流	動作時:最大260mA 待機時:120mA
センサー	CMOS	読み取可能コード(2次元)	QR Code、Micro QR、PDF417、 Micro PDF417、Data Matrix、 MaxiCode、AztecCode、Codablock F、 Composite Code CC-A、 Composite Code CC-B、 Composite Code CC-C
日本語QRコード	対応 ※iOS、Androidへの出力は対応しません。	サイズ	82×66×163mm

重量	128g	耐衝撃性能	1.5m
防水性能	IP42	付属品	取扱説明書、オプションコード設定一覧
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USB Aポートを持つ機種	対応OS	Windows 11・10
ケーブル長	2m	電源	5VDC
コネクタ形状	USB A	分解能	4mil PCS90%(Code39)
読み取角度	ピッチ:60° スキー:60° チルト:180°	環境	使用温度:0~50°C、保存温度:-20~60°C、 使用・保存湿度:0~90%(結露なきこと)

1次元コード(JAN・CODE39)、2次元コード(QR、microQR、Datamatrix)などの読み取りが可能です。

日本語QRコードの出力に対応したバーコードリーダーです。

バーコード間違い、商品の取り違いを防ぐ検品作業に役立つ照合機能搭載

マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)が鳴るため、目視によるヒューマンエラーを防ぎます。

常に赤色のLEDが出るので、読み取りたいバーコードに照準が合わせやすく、読み取り間違いを防止します。

手にフィットしやすい形状をしています。

液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。

パソコンに接続するだけで電力も供給されます。

オプションコードでバーコードの読み取り設定を行うことで、特定のコードのみの読み取りが可能です。

湿気のある場所や、ホコリの多い現場、屋外でもご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.