品番: EA764DA-17

品名:1次元バーコードリーダー(2.4GHzワイヤレス)



販売価格	16,000円 (税抜)/ 17,600円(税込)				
カタログ価 格	16,000円(税抜)/17,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/05 17:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1925ページ				



視認性の良いレーザータイプのワイヤレスバーコードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-WL1D1BK
インターフェース	USB HID	通信範囲	約100m※理論値になります。※推奨 は10m程度。
メモリ	16MB	PCS値	20%
読取深度	code39/4mil 25-60 8mil 5-210 13mil 20-360 20mil 40-490 30mil 65-740EAN13/4mil 30-55 8mil 5-135 13mil 5-250 20mil 25- 430 30mil 45-630※バーコードの解 像度などにより異なります。	光源	可視光半導体レーザー(650nm)
走査速度(スキャンス ピード)	300スキャン/秒	読取可能コード(1次 元)	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5, Chinese postal 2 of 5, UK

			/PLESSEYCode39 Full ASCII、 Standard39※バーコードのサイズや 桁数によっては一部読み込みできない ものがあります。
読取方式	レーザー	分解能 1次元コード	0.1016mm4mil
読取角度	ピッチ/65°スキュー/55°チルト/30°	消費電流	動作時/80mA待機時/30mA
使用時間	約20時間、スキャン回数約40000回 ※スキャン回数は目安です。	サイズ	W170×D66×H98mm
重量	約200g	セット内容	本体、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。	対応OS	Windows 11·10·8.1·8 《備考》※QRコードは株式会社デン ソーウェーブの登録商標です。

2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利です。

持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすいです。

視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み、バーコードが密集していても読み取りやすいです。

多数の1次元コードの読み取りに対応します。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りも可能です。

読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。

スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。

付属の充電ケーブルを使用して有線でもお使いいただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.