

品番：EA764DA-2

品名：1次元バーコードリーダー(自動読取対応/スタンド付)



|         |                              |      |   |  |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|--|
| 販売価格    | 30,000円(税抜)／33,000円(税込)      |      |   |  |  |
| カタログ価格  | 30,000円(税抜)／33,000円(税込)      |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/10/03 06:51現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ | 1924ページ                      |      |   |  |  |



仕様

|                             |                                                |              |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                        | サンワサプライ                                        | 型番           | BCR-002                                                                                                                                                         |
| インターフェース                    | USB                                            | 読み取り可能コード種類  | JAN、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 11、ISSN、ISBN、Code 93、ITF-6、ITF-14、Codabar、Code 128、GS1 Databar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI |
| 対応コード                       | 1次元                                            | 分解能          | 0.1mm(4mil)                                                                                                                                                     |
| 距離                          | Code39(5mil):45～155mm<br>EAN13(13mil):35～585mm | 光源           | 赤色LED(610～640nm)                                                                                                                                                |
| インジケータ                      | LED&ビープ音                                       | 消費電流         | 85mA/5VDC                                                                                                                                                       |
| 対応OS                        | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista                    | サイズ(W×D×H)mm | 本体:65×90×160<br>スタンド:110×134×204                                                                                                                                |
| ケーブル長                       | 2.4m                                           | 重量           | 本体:110g(ケーブル除く)<br>スタンド:185g                                                                                                                                    |
| 付属品                         | スタンド、取扱説明書                                     | 防塵・防水規格      | IP42                                                                                                                                                            |
| 高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダーです。 |                                                |              |                                                                                                                                                                 |

スタンド付きで、オートセンシング機能（自動読み取り機能）が使用可能です。

300スキャン/秒の高速読み取りが可能です。

USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。

読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。

USB Type-A

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.