

品番：EA764DA-21

品名：一次元/二次元ハンディスキャナ(Bluetooth)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 93,400円(税抜)／102,740円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 93,400円(税抜)／102,740円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/09 12:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1925ページ                      |      |   |



仕様

|      |                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | エレコム                                                   | 型番    | UF30PN3200AMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 対応OS | Windows10/8.1/8/7/Vista/XP /2000/Server2003(ドライバ対応 OS) | サイズ   | 56×113×132mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重量   | 約132g                                                  | 対応コード | 1次元:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Korean Postal Authority code, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, Japan Postal, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC<br>2次元:PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible |

|                                                                    |                               |            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                               |            | code, PLANET, Netherlands KIX, UK Postal, Australian Postal                                                                                    |
| 接続方式                                                               | Bluetooth                     | 周波数        | 2,402～2,480MHz                                                                                                                                 |
| 仕様                                                                 | Ver 2.1 準拠                    | 通信距離       | 10m                                                                                                                                            |
| 出力レベル                                                              | クラス2(最大4dBm)                  | プロファイル     | SPP / HID                                                                                                                                      |
| 搭載電池                                                               | リチウムイオン、3.7 V、1100 mAh (typ.) | 電池動作連続使用時間 | 48 時間以上。動作頻度: 10 秒毎に<br>バーコードを2回読み取り / 通信:<br>Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度:<br>25℃常湿 / 電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大 / 振動モータの設定:無効 |
| CPU                                                                | 32 bit CISC / 96 MHz          | Flash ROM  | 512 Kbyte+32 Kbyte                                                                                                                             |
| インジケータLED                                                          | 2色 2個 (赤・緑)、1色 2個 (青)         | ブザー        | 音量 (3 段階)、音程調整可能                                                                                                                               |
| バイブレータ                                                             | 強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能      | 動作電圧範囲     | 5.0～6.5V                                                                                                                                       |
| 読み取り光源                                                             | 赤色 LED × 2 個                  | 読み取り方式     | WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ                                                                                                                      |
| 読み取り画素数                                                            | 36万画素 (752 × 480)             | 視野角        | 水平: 約 40.6度、垂直: 約 26.4度                                                                                                                        |
| カラー                                                                | 筐体:白                          |            |                                                                                                                                                |
| 読みとったデータを Bluetooth でパソコンやタブレットへ送信する 1次元コード、2次元コード対応、無線ハンディスキャナです。 |                               |            |                                                                                                                                                |
| 読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読み取り作業員や読み取り時間の管理を行うことができます。  |                               |            |                                                                                                                                                |
| オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコードを読み取ります。                            |                               |            |                                                                                                                                                |
| 読み取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。 |                               |            |                                                                                                                                                |
| 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。                            |                               |            |                                                                                                                                                |
| 搭載バッテリーによる連続動作時間は約10時間です。                                          |                               |            |                                                                                                                                                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.