

品番：EA764DA-3

品名：一次元バーコードリーダー(ハンディ型)



販売価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/02 10:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-003
インターフェース	USB	読み取り可能コード種類	JAN、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、Codabar、Code 39、Code 93、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 128、EAN/UCC 128、Code 11、Chinese Post
対応コード	1次元	分解能	0.1mm(4mil) CODE 39
距離	280mm(34mil)	光源	赤色LED(622～628nm)
インジケーター	LED&ピープ音	消費電流	最大120mA/5VDC
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista	サイズ(W×D×H)mm	65×90×160
ケーブル長	2.4m	重量	110g(ケーブル除く)
付属品	取扱説明書	防塵・防水規格	IP42

高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダーです。

300スキャン/秒の高速読み取りが可能です。

USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。

読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。

USB Type-A

代替品



品番 EA764DA-2
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.