

品番：EA764DA-4

品名：1次元レーザーバーコードリーダー(スタンド付)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/05 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1924ページ		



1次元のバーコード読み取りが可能なレーザーバーコードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-006
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1 上位互換)	バーコード種類	JAN, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
PCS値	≧10%	光源	可視光半導体レーザー (650nm)
スキャンスピード	300スキャン/秒	コネクタ形状	USB Aコネクタ
分解能	3mil	センサー	レーザー
保護構造	IP54	電源	5VDC
読取深度	0-330mm	消費電流	85mA
耐外乱光	3000~8000lux	耐衝撃性能	1.5m
スキュー角	65°	ピッチ角	55°
環境	動作温度/0~50℃ 湿度/5~85%	読取可能コード	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7

	保管温度/-40～70℃ 湿度 /5～85%※結露なきこと		(Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
サイズ	W73×D175×H102mm	重量	約246g
ケーブル長	約2m	付属品	スタンド、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7

1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。

CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。

操作のしやすいハンディタイプです。

オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。

スタンド付きです。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。

付属のスタンドに設置することで、自動読み取り機能(オートセンシング機能)を使用することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.