

品番：EA764DB-1

品名：φ 22x0.22mm NFCタグ(144byte/10枚/白)



裏面

販売価格	1,950円(税抜)／ 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜)／ 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 11:45現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1873ページ		



小さなシールが生活を変える!NFCタグ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-NFCT
サイズ	約 φ 22mm(1枚あたり)	重量	約0.1g(1枚あたり)
メモリサイズ	144bytes	カラー	ホワイト
厚さ	0.22mm	動作温度	0～70℃
動作周波数	13.56MHz	外形	丸型
IC	NXP NTAG213	入数	1シート(5枚)×2セット (合計10枚)

自由に読み書きできるNFCタグシールです。

専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。

無線LANやBluetoothのON・OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。

サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。

タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることができます。

内容を変更できないように、「読み込み専用」にもできます。

会社のURLやキャンペーンのページのURLを登録してポスターやはがきに貼るなど、販促品としての使用にも最適です。

25mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。

お得な10枚セットです。

＜注意事項＞※NFC非対応の機種では使用することはできません。※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認ください。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリケーションが必要です。※読み込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても読み込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、容量が不足する場合があります。その場合は、URL短縮サービスなどをご利用ください。※本製品の最大容量は144bytesまでです。画像や動画などの保存はほぼできません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応していません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないでください。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きができないことによって発生したデータ損失や漏洩などについては、サンワサプライでは一切の責任を負いかねます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.