

品番：EA764DB-11

品名：72x72x23mm BLEビーコン(大容量バッテリー/3個)



販売価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
カタログ価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 02:19現在)		
商品入数	3	販売単位	St
カタログページ	1873ページ		



iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコン

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BLEBC4
通信方式	BLE	通信距離	約1m~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
発信間隔	100~5000ms ※推奨100~1000ms ※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。	データフォーマット	iBeacon Eddystone (UID/URL /TLM) Info
防塵・防滴性能	IP65相当	センサー	温度(内部)
スイッチ	1個	設定アプリ	BeaconSET+
サイズ	W72×H72×D23mm	重量	約109g(電池含む)
使用電池	単三乾電池×4 ※電池交換が可能です。 ※電池は同梱しています。	電池寿命	数ヶ月~10年 ※設定により異なります。
動作環境	-30~60℃	セット内容	本体×3、単三電池×12、両面テープ

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。

大型倉庫などでパレットにビーコンを設置し、各エリアをレーザーで監視することで、荷物の所在や在庫数を把握・管理できます。

最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。

※TLMのみ1スロット限定です。

IP65の防塵・防滴性があります。

電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消費を抑えます。

送信範囲は数m～100m以上の間で8段階設定が可能です。

電波発信のインターバルは100～5000msから選択可能です。

単三乾電池採用で最長10年動作します。

※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。

パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。

設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。

※BLEレーザーを別途ご用意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.