

品番：EA764DB-12

品名：φ39x15.5mm BLEビーコン(加速度トリガ- /3個)



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 10:42現在)		
商品入数	3	販売単位	St
カタログページ	1873ページ		



iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコン

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BLEBC5
通信方式	BLE	通信距離	約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
発信間隔	100~5000ms ※推奨100~1000ms ※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。	データフォーマット	iBeacon Eddystone (UID/URL /TLM) Info/Acc (加速度)
防塵・防滴性能	IP67相当	センサー	加速度・温度(内部)
スイッチ	1個(内部)	設定アプリ	BeaconSET+
サイズ	直径39×H15.5mm	重量	約20g(電池含む)
使用電池	CR2477×1 ※電池交換が可能です。 ※電池は同梱しています。	電池寿命	数ヶ月~3年 ※設定により異なります。
動作環境	-20~60℃	セット内容	本体×1、ボタン電池(CR2477)×1、

			両面テープ×3、取扱説明書 ※電池は本体に実装済です。
対応OS	iOS 17~8		
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。			
加速度センサーを搭載しているため、動作を感知した情報をスマホなどに発信可能です。			
例えば店員の配置を見直し、効率的に接客、お客様が何に興味を持っているかマーケティングができます。			
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。			
IP67の防塵・防滴性があります。			
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消費を抑えます。			
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。			
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。			
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。			
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。			
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。 ※BLEレシーバーを別途ご用意ください。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.