

品番：EA764DB-13

品名：70.6x38x17.8mm BLEビーコン(温湿度センサ/3個)



販売価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
カタログ価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 09:25現在)		
商品入数	3	販売単位	St
カタログページ	1873ページ		

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコン

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BLEBC7
通信距離	約1~90m(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。	発信間隔	100~5000ms ※推奨100~1000ms ※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。
データフォーマット	iBeacon / Eddystone (UID・URL・TLM) / Info (Device Info) ※独自規格 / HT Sensor (温度・湿度センサー) ※独自規格	防塵・防滴性能	IP66
通信方式	BLE	センサー	温度・湿度(外部)センサー ※サンプリングレート6秒
温度	測定範囲/-40~60℃(分解能0.05℃) 測定精度/0~60℃/±0.5℃・0℃以下/±1℃	湿度	測定範囲/0~100%(分解能0.05%) 測定精度/0~90%RH/±5%RH・0~90%RH以上/±7%RH
スイッチ	1個	設定アプリ	BeaconSET+
サイズ	W70.6×D38×H17.8mm	重量	約43g(電池含む)
使用電池	単四乾電池×2(1000mAh) ※電池交換が可能です。	電池寿命	数ヶ月~約3年(電池や設定による)

	※電池は同梱しています。		
動作環境	-20~60℃(出荷時搭載電池の場合)	セット内容	本体×3、単四電池×6、両面テープ×3、取扱説明書
温度・湿度が設定した基準値を下回ったり、超えてしまった場合にアラート通知を送信できます。			
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアダプタイズ可能です。			
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアダプタイズ可能です。			
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。			
従来のマルチアダプタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。			
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。			
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。			
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。			
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。			
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。			
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。			
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。			
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。			
電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.