

品番：EA764TB-1A

品名：8インチ タブレット(Wi-Fiモデル)



販売価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/03 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1912ページ		

製品仕様

型番	EA764TB-1A
OS	Android™ 12 (OS ver. 12.0)
CPU	Mediatek MT8766 4コア 2.0GHz
GPU	PowerVR GE8320
ストレージ容量	2GB
メモリ	32GB
バッテリー容量	4080mAh
カメラ	インカメラ: 200万 アウトカメラ: 500万
Bluetooth	Bluetooth(R) 5.0
端子	Type-C
付属品	5V1A USB充電器、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、カードスロットピン、保証書

広視野角の液晶

画面を見る角度が正面以外でも色やコントラストの変化が少ないです。

持ち運びしやすい295g

LUCA タブレット比較表

項目	TE082M2N1-B	TE082M2N1-A	TE082M2N1-C
画面サイズ	8インチ	8インチ	8インチ
重量	295g	295g	295g
ストレージ容量	2GB	2GB	2GB
メモリ	32GB	32GB	32GB
バッテリー容量	4080mAh	4080mAh	4080mAh
カメラ	インカメラ: 200万 アウトカメラ: 500万	インカメラ: 200万 アウトカメラ: 500万	インカメラ: 200万 アウトカメラ: 500万
Bluetooth	Bluetooth(R) 5.0	Bluetooth(R) 5.0	Bluetooth(R) 5.0
端子	Type-C	Type-C	Type-C

4コアプロセッサ搭載

Mediatek MT8766 4コア (4×A53 2.0GHz)

Wi-Fi対応 2.4GHz/5GHz Bluetooth®5.0

ストレージ容量

2GB 32GB

microSDカード挿入で最大256GBまで拡張可能 (UHS-II非対応)

片手で扱いやすい大きさ

8インチ

800×1280pix

広視野角の液晶を搭載

広い視野角で、様々な角度から画面を見ても色やコントラストの変化が少ないです。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	TE082M2N1-B
サイズ(W×D×H)mm	124.8×8.85×197	画面サイズ	8インチ
重量(g)	295	材質	プラスチック、ガラス、電機部品、液晶
メモリ	2GB	ストレージ	32GB
バッテリー容量	4080mAh	解像度	1280×800
OS	Android12	CPU	Mediatek MT8766 4コア 2.0 GHz
GPU	PowerVR GE8320	付属品	5V1A USB充電器、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、カードスロットピン、保証書
カメラ	インカメラ: 200万 アウトカメラ: 500万	WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth(R)5.0	端子	type-C・オーディオ3.5mm
microSD	Class10 256GBまで (UHS-II非対応) ※microSDは付属していません		

◆ 片手で扱いやすい大きさ スマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。 薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。
◆ 広視野角の液晶を搭載 広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。 角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。
◆ 4コアプロセッサ搭載 MediaTek (C) MT8766 4コア (4×A53 2.0GHz) [コア数とは:処理スピードの指標]
◆ 4080mAhバッテリー内蔵 USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。
◆ ストレージ容量 メインメモリ／2GB:データを一時的に保管しておく場所。 ストレージ容量／32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。 [市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。／microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]
【Wi-Fi対応:2.4／5GHz】 Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。
【Bluetooth (R) 搭載:Bluetooth (R) 5.0】 Bluetooth (R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.