

品番 : EA764TB-2B

品名 : 10.1インチ タブレット



販売価格	29,200円(税抜)／32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜)／32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1912ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	TE104M4V1-B
サイズ(W×D×H)mm	242.3×9.7×161	画面サイズ	10.1インチ
重量(g)	594	材質	電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
メモリ	4GB	ストレージ	64GB
バッテリー容量	6000mAh	解像度	1280×800
OS	Android13	CPU	UNISOC T606 8コア
GPU	Mali G57 MP1@650 MHz	付属品	USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ※本製品に充電器は付属しておりません。推奨の充電器に関しては、アイリスオーヤマWEBサイトにある取扱説明書をご確認ください。
カメラ	アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応) インカメラ:約500万画素	端子	Type-C
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4	Bluetooth	Bluetooth(R)5.0

	G+5G)		
microSD	最大512GB UHS-II 非対応 ※microSDは付属していません	センサー	GPS、加速度、近接、照度、地磁気、ジャイロ
迫力の大画面10.1インチのタブレットです。 B5ノートに収まるサイズ感。 文庫本を開いたときとほぼ同じサイズで、書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。			
広視野角の液晶を搭載。 角度が変わっても、色の変化が小さく忠実に色を再現。			
8コアプロセッサ搭載。 作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。			
6種センサー搭載。 地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。 センサーが必要なアプリの使用をサポート。 GPS／地磁気／近接／照度／ジャイロ／加速度			
しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。			
【Wi-Fi対応:2.4／5GHz】 Wi-Fiがあればいつでも使用できます。			
【Bluetooth(R)5.0】 Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.